

	CODIGO		FT-DDPN-115									
	Página		1 de 2									
	Versión		1									
	Fecha de Emisión		2014	09	28							
	Fecha de Modificación		2015	05	21							
<b>FT-FICHA TECNICA COMERCIAL DEL PRODUCTO</b>												
<b>Imagén</b>	<b>NOMBRE DEL PRODUCTO COMERCIAL</b>	<b>080</b>										
	<b>Descripción</b>	Zapato con Antideslizante										
	<b>Género</b>	UNISEX	<b>Tallaje de Producto /</b>	34 - 43								
	<b>Tipo de Proceso capellada</b>	INYECCIÓN EVA										
	<b># VALOR!</b>	Zapato	Dotación									
	<b># VALOR!</b>	DISTRIBUCIÓN										
	<b>LINEA DE PRODUCTO</b>	INSTITUCIONAL										
<b>080</b>	<b>LANZAMIENTO DE PRODUCTO MERCADO</b>	2014	09	28								
<b>VISTAS GENERALES DEL PRODUCTO</b>												
												
<b>VISTAS GENERALES DEL PRODUCTO</b>												
<b>ESPECIFICACIONES DE COLOR, CURVA DE EMPAQUE Y PRODUCCIÓN</b>												
<b>Color Capellada</b>	<b>Color Suela</b>	<b>Accesorio</b>	<b>Curva 24 PARES POR CAJA</b>									
NEGRO Cod.: 2214	NEGRO Cod.: 2214	Boton con acabado en resina	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
AZUL PETROLEO Cod.: 282	AZUL PETROLEO Cod.: 282	Boton con acabado en resina	24 PARES POR CAJA, POR TALLA Y POR COLOR									
BLANCO Cod.: 2247	BLANCO Cod.: 2247	Boton con acabado en resina										
<b>EMPAQUE PRODUCTO</b>	AMARRE PLASTICO	BOLSA PLÁSTICA	ETIQUETA TRAZABILIDAD	ETIQUETA EVACOL	CÓDIGO DE BARRAS							
<b>MATERIALES</b>												
<b>MATERIA PRIMA</b>	<b>CAPELLADA</b>	100 % EVA (ETIL Etileno Vinil Acetato, polímero termoplástico)										
	<b>SUELA</b>	PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO TPR										
<b>MEDIDAS REGLAMENTARIAS</b>												
<b>PROCESO DE FABRICACIÓN- INYECCIÓN SUPER EVA-TECH</b>	<b>TALLA</b>	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	<b>PESO-gr</b>	273	282,1	315,9	320,4	338,6	347,5	356,4	365,3	388,1	411	
	<b>LARGO-mm</b>	23	24	23,98	24,64	25,31	25,97	26,64	27,31	27,97	28,64	
	<b>ANCHO INTERNO INFERIOR-mm</b>	57,54	51,3	70,6	61,4	67,8	63,35	65,97	59,1	69,6	57,48	
	<b>ANCHO EXTERNO INFERIOR -mm</b>	80,6	80,1	82,9	80,3	86	85,9	88,8	86,9	94,5	100,4	
	<b>ANCHO EXTERNO SUPERIOR-mm</b>	95,1	98,1	98,17	99,8	103	108,9	108,9	106	110,4	120,5	
Nota: Estas medidas no son de estricto cumplimiento, pueden registrar un rango de variación de +/- 0,5 mm por talla.												

Cuidado y Consejos de limpieza:		
<b>PRECAUCIONES Y CUIDADOS</b>	El calor extremo puede hacer que sus zapatos Evacol se reduzcan o deformen.	
	Es importante mantener los zapatos Evacol en buen estado, evitando la exposición a calor extremo. Largas exposiciones al sol.	
	No lavar el calzado en lavavajillas, tampoco en la lavadora y no dejarlos en un automóvil expuesto al sol durante mucho tiempo.	
	No conservar el producto húmedo para evitar los malos olores.	
	No necesita ser remojado / utilice un cepillo de cerdas suaves para su limpieza si así lo requiere.	
	Tenga cuidado si al caminar sobre cualquier superficie encuentra vidrios o puntillas puede causar accidentes.	
	Para ayudar a mantener limpios los zapatos Evacol, le recomendamos lavar con agua fría y jabón suave o limpiar con un paño húmedo. Deben lavarse a mano con suavidad y después secarse bien con un paño que no deje pelusa. Para las manchas o las acumulaciones de tierra y barro, frota suavemente la zona con un trapo húmedo hasta que desaparezcan los residuos.	
	<b>IMPORTANTE</b>	
	Tenga en cuenta la información de la etiqueta con la que llega el producto de Precaución: Evite accidentes personales manteniendo las siguientes recomendaciones al desplazarse sobre bandas móviles o escaleras eléctricas:	
	1. Procure ubicarse en la zona central 2. Conserve la distancia al borde de las bandas móviles o escaleras eléctricas. 3. Conserve la calma y la prudencia al abandonar y/o abordar las mismas. 4. No pierda de vista los niños y adultos mayores durante el trayecto.	
<b>BONDADES DEL PRODUCTO</b>	El calzado Evacol es antideslizante y bajo condiciones normales de uso posee una durabilidad de 3 meses / 300 km de trabajo continuo con 10.000 pasos día.	
	Estos zapatos son ultraligeros, ergonómicos, Anatómicos y Resistentes.	
	Se adapta a la gran mayoría de pies por su tecnología Eva-tech. Tienen efecto memoria, por lo que recuperan su forma original después de ser comprimidas.	
	Ideal para enfermeros, médicos, farmacéuticos, peluqueros, sanitarios, dependientes de comercio.	
	La capellada está fabricada en EVA para mayor soporte y ligereza.	
No absorbe agua, Este producto se seca rápido.		
Mano de obra 100 % colombiana- Respaldo de marca EVACOL S.A.S		
MOTIVOS DE DEVOLUCIONES		
1	Desprendimiento de TPR	
2	Diferencia de tamaño en el par	
3	Par Trocado	
<b>GARANTIA DEL CALZADO</b>		
<b>30 DIAS APARTIR DE LA COMPRA-CAMBIO CON FACTURA</b>		
OBSERVACIONES:		
Se genera FT- FICHA TECNICA COMERCIAL DE PRODUCTO, Cualquier duda sobre el producto comunicarse al departamento de mercadeo o de calidad de EVACOL. S.A.S. Este documento es propiedad de Evacol S.A.S. su uso o reproducción debe ser autorizado estrictamente por la organización, Queda estrictamente prohibido la divulgación de este documento a terceros, solo puede ser usado por las vendedoras de EVACOL S.A.S para darle a conocer a los clientes los atributos del producto.		
Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
<b>MAYRA COLLAZOS</b>	<b>VILMA RIOS</b>	<b>LUZ STELLA MARULANDA ROMÁN</b>
<b>DISEÑO Y DESARROLLO</b>	<b>JEFE DE MERCADEO</b>	<b>JEFE DE CALIDAD</b>

Este documento es propiedad de Evacol S.A.S. su uso o reproducción debe ser autorizado estrictamente por la organización, Queda estrictamente prohibido la divulgación de este documento a terceros.